

**Trubkorez s 1 rezacími kolieskami na ocelové rúry, pre potrubia do: 2palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	815030 2
GTIN	4045197382474
Trieda položky	82A

**Popis****Prevedenie:**

**Teleso** z vysokokvalitnej ocele, zápustkovo kované; vreteno odolné proti opotrebovaniu s plastovou rukoväťou. **Rezacie kolieska** na ocelové rúry z kvalitnej ocele, presne tvrdené pre dlhú životnosť. **Vodiace kladky** zo špeciálnej ocele, chrómované.

**Použitie:**

Na čisté a pravouhlé rezanie rúr.

Pri rezaní sa vonkajšia hrana automaticky zavalcuje. Po reze je možné hneď rezať závit.

**Technický opis**

Pre vonkajší Ø rúrok	1/8 – 2 palec
Šírka rezacích koliesok	19 mm
Rezací kotúč otvor	9 mm
Ø rezacích koliesok	31 mm
Počet vodiacich kladiek	2
Počet rezacích koliesok	1
Druh produktu	Rezačka rúr

**Príslušenstvo**

Vnútorný / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø  
rúrky do 35

814920 35

Vnútorný / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø  
rúrky do 54E

814920 54E

Súprava náhradných rezacích koliesokna ocelové rúry pre  
Trubkorez 2

815230 2

Vnútorný / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø  
rúrky do 54

814920 54

Súprava náhradných rezacích koliesokna ocelové rúry pre  
Trubkorez 4

815230 4