



Plochý elektrikársky skrutkovač pre kombinované skrutky, Classic plne izolovaný, Veľkosť profilu: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	668390 1
GTIN	7610733205684
Trieda položky	63E

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Štíhla rukoväť s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vďaka špeciálnej štruktúre povrchu sa rukoväť nešmýka s mokrymi a mastnými rukami.

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Unášací hrot skrutkovača s kombinovaným profilom sa dokonale hodí do **skrutiek PlusMinus (kombinácia Pozidriv/drážka)**, ktoré sa používajú najmä v elektroinštalačných komponentoch.

Technický opis

Profil Pozidriv - zárez	1 – 0,7×4,5
Dĺžka čepele	80 mm
Veľkosť profilu	1
Celková dĺžka	175 mm
Séria	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	Skrutkovač s kombinovaným profilom Pozidriv/drážka

Druh produktu

Skrutkovač