

**PICARD****Zámočnické kladivo SecuTec® s ochranným puzdrom násady, Hmotnosť bez násady: 600g****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	750115 600
GTIN	4016671027976
Trieda položky	76D

**Popis****Prevedenie:**

So zahnutým tvarom s **násadou z hikorového dreva**, lakované.

Hlava kladiva je zápustkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované.

Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy.

**Bezpečnostné kladivo SecuTec®** s ochranným puzdrom násady z ocele so zverákom a zaistené **klinovou skrutkou PICARD** (sťahovacie hodnoty hlavy kladiva prekonávajú hodnoty sťahovania DIN niekoľkonásobne).

**Norma:**

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

**Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ.

**Náhradný diel:**

Náhradná násada je dostupná pod č. 751680.

**Upozornenie:**

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 750110

**Technický opis**

Hmotnosť bez násady	600 g
Dĺžka násady	330 mm

Druh produktu

Kladivo

---

**Príslušenstvo**Násada SecuTec® z hikorového dreva s ochranným  
puzdrom násady a klinovou skrutkou Dĺžka násady 330

751680 330