

ROLLER**Rúrkorez INOX (VA) / med'****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	819500
GTIN	4044942020890
Trieda položky	84A

Popis**Prevedenie:**

Robustná konštrukcia pre vysoké namáhanie a stabilné vedenie vretena vďaka 2 alebo 4 vodiacim kladkám a presnému uloženiu rezacieho kolesa/vodiacej kladka, ktoré zabezpečí presnú prácu a pravouhlý rez.

Použitie:

Špeciálne na rezanie VA a medených rúr do maximálnej hrúbky steny 4 mm.

Technický opis

Šírka rezacích koliesok	5 mm
Ø rezacích koliesok	20 mm
Pre vonkajší Ø rúrok	6 - 64 mm
Rezací kotúč otvor	5 mm
Počet vodiacich kladiek	4
Počet rezacích koliesok	1
Druh produktu	Rezačka rúr

Príslušenstvo

Čap rezacieho kolieska	819540
Vnútorný / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø rúrky do 35	814920 35
Súprava náhradných rezacích koliesok	819520
Vnútorný / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø rúrky do 54E	814920 54E
Vnútorná a vonkajšia fréza na rúrky	819550
Vnútorný / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø rúrky do 54	814920 54