



## Súprava plochých elektrikárskych skrutkovačov Phillips s rukoväťou Kraftform plne izolovaný, Počet skrutkovačov: 4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	668610 4
GTIN	4013288101990
Trieda položky	63H

### Popis

#### Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

**Rukoväť Kraftform** z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými **zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu**, a preto šetrí ruku a rameno.

**Čepeľ** z vysokolegovanej špeciálnej ocele. Povrch nikromatický chrómovaný, hroty čierne alebo chemicky poniklované hroty Lasertip.

#### Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

#### Rozsah balenia:

1 skrutkovač Č. 668600: Veľ. 1; 2; 3; 4

### Technický opis

Počet skrutkovačov	4
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu	Skrutkovač

## Príslušenstvo

Držiak skrutiek Typ 2	666425 2
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 2	668600 2
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 1	668600 1
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 3	668600 3
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 0	668600 0
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 4	668600 4
Držiak skrutiek Typ 3	666425 3