

**Zámočnicke kladivo s 3-zložkovou násadou, Hmotnosť bez násady: 1000g****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	750450 1000
GTIN	8024886007399
Trieda položky	76D

Popis**Prevedenie:**

Hlava kladiva je zápustkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované. Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy.

S nerozbitnou **3-zložkovou rukoväťou** (hliníkové jadro, polyamidové a gumené komponenty), kovaným ochranným golierom rukoväti a dodatočným ochranným puzdrom rukoväti.

Výhoda: nerozbitná, ergonomická, protišmyková, **odolná proti vibráciám a šetriaca kĺby**.

Norma:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Technický opis

Hmotnosť bez násady	1000 g
Dĺžka násady	360 mm
Druh produktu	Kladivo