

**Súprava jemných skrutkovačov, Počet dielov: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	669600 7
GTIN	7610733089055
Trieda položky	63E

Popis**Prevedenie:**

Presná skrutkovacia rukoväť z dobre uchopiteľného plastu s otočnou centrovacou hlavou, upínacím prípravkom s prevlečnou maticou za zaistenie čepelí v požadovanej dĺžke (teleskopické čepele). **Čepele** vyrobené zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Najvyššia presnosť merania rezných hrán. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierne rezné hrany. Dodanie v plastovej rolvacej taške.

Obsah:

Plastová teleskopická rukoväť: 1 ks

2 čepele pre Torx® č. 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9

2 čepele na vnútorný šesťhran č. 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3

2 čepele na plochý skrutkovač/Phillips č. 669605: 2×0,3 / 00; 2,5×0,4 / 0

Technický opis

Počet dielov	7
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Čepel' pre skrutky s drážkou Phillips Typ 2	669605 2
Čepel' pre skrutky Pozidriv Typ 1	669608 1
Čepel' pre skrutky s drážkou Phillips Typ 3	669605 3
Čepel' pre skrutky s vnútorným šesťhranom Typ 2	669606 2
Čepel' pre skrutky Torx® Typ 1	669607 1
Čepel' pre skrutky s drážkou Phillips Typ 1	669605 1
Čepel' pre skrutky Torx® Typ 2	669607 2
Čepel' pre skrutky s vnútorným šesťhranom Typ 1	669606 1