

**HALDER****Zámočnické kladivo MaxxCraft, Hmotnosť bez násady: 300****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 750550 300    |
| GTIN             | 4030618303053 |
| Trieda položky   | 73W           |

**Popis****Prevedenie:**

Vďaka jedinečnému spojeniu hlavy kladiva a puzdra násady vzniká neoddeliteľná jednotka tlmiača vibrácie. Ochranné puzdro násady s gumovým opláštením. So zahnutým tvarom s **násadou z hikorového dreva**, lakované.

Hlava kladiva je zápustkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované. Hlava lakovaná, ploška a nos bez povrchovej úpravy.

**Výhoda:**

Citeľné **tlmenie spätného rázu** a tým prenos sily nárazu na obrobok, vďaka čomu nie je práca namáhavá.

**Vysoká úderová sila** a malé zaťaženie vibráciami na rukoväti ako bežné kladivo DIN.

**Norma:**

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

**Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ.

**Náhradný diel:**

Náhradná násada je dostupná pod č. 750555.

**Technický opis**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Hmotnosť bez násady | 300 g     |
| Dĺžka násady        | 265 mm    |
| Celková dĺžka       | 300 mm    |
| Označenie výrobcu   | MAXXCRAFT |
| bez iskier          | nie       |
| Druh produktu       | Kladivo   |

## Príslušenstvo

|   |            |
|---|------------|
| Hikorová násada na kladivá Dĺžka násady 265 | 750555 265 |
|---|------------|