



Obojručné kladivo s násadou „Ultratec“, Hmotnosť bez násady: 5kg



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	750900 5
GTIN	4016134508141
Trieda položky	73V

Popis

Prevedenie:

Hlava kladiva je kovaná, kalená, temperovaná a brúsená zo všetkých strán. Povrch čierne lakovaný, pracovné plochy bez povrchovej úpravy.

S nerozbitnou násadou so skleným vláknom „Ultratec“.

Norma:

DIN 1042

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Technický opis

Dĺžka násady	900 mm
Hmotnosť bez násady	5 kg
Druh produktu	Kladivo