

**Zámočnické kladivo s 3-zložkovou násadou, Hmotnosť bez násady: 300g****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	750450 300
GTIN	8024886007375
Trieda položky	76D

**Popis****Prevedenie:**

Hlava kladiva je zápustkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované. Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy.

S nerozbitnou **3-zložkovou rukoväťou** (hliníkové jadro, polyamidové a gumené komponenty), kovaným ochranným golierom rukoväti a dodatočným ochranným puzdrom rukoväti.

Výhoda: nerozbitná, ergonomická, protišmyková, **odolná proti vibráciám a šetriaca kĺby**.

**Norma:**

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

**Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ.

**Technický opis**

Dĺžka násady	300 mm
Hmotnosť bez násady	300 g
Druh produktu	Kladivo