



Palička s 3K-zložkovou násadou, Hmotnosť bez násady: 2kg



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	751020 2
GTIN	8024886012713
Trieda položky	76D

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaná kladivová hlava. Dráhy kalené a temperované podľa špecifikácie, hlava lakovaná v čiernej farbe, pracovné plochy bez povrchovej úpravy.

Hlava kladiva s nerozbitnou **3-zložkovou rukoväťou** (hliníkové jadro, polyamidové a gumené komponenty), kovaným ochranným golierom rukoväti a dodatočným ochranným puzdrom rukoväti. Výhoda: nerozbitné, ergonomické, protišmykové, **bez vibrácií a šetrné ku kĺbom**.

Norma:

DIN 6475

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 751010

Technický opis

Hmotnosť bez násady	2 kg
Dĺžka násady	280 mm
Druh produktu	Kladivo

