

Násada na kladivo, Dĺžka násady: 300mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	751700 300
GTIN	4028656482205
Trieda položky	76D

Popis

Prevedenie:

Z bezuzlového dreva triedy akosti 1a. S rovným rastom. Priebeh vlákien paralelne s osou násady. Povrch je hladko brúsený a voskovaný. **Zahnutý** tvar.

Norma:

DIN 5111 und DIN 5112.

Vhodné pre:

Kladivá s oválnym okom podľa normy DIN.

Upozornenie:

Nie vhodné pre kladivo č. 750125 a č. 750810.

Technický opis

pre kladivá s hmotnosťou	0,3 kg
Dĺžka násady	300 mm
Norma	DIN 5111
Druh produktu	Násada

Príslušenstvo

Súprava kruhových klínkov10-dielne Vonkajší Ø 11	752010 11
--------------------------------------------------	-----------