

Násada na kladivo, Dĺžka násady: 310mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	751700 310
GTIN	4028656482304
Trieda položky	76D

Popis

Prevedenie:

Z bezuzlového dreva triedy akosti 1a. S rovným rastom. Priebeh vlákien paralelne s osou násady. Povrch je hladko brúsený a voskovaný. **Zahnutý** tvar.

Norma:

DIN 5111 und DIN 5112.

Vhodné pre:

Kladivá s oválnym okom podľa normy DIN.

Upozornenie:

Nie vhodné pre kladivo č. 750125 a č. 750810.

Technický opis

Dĺžka násady	310 mm
pre kladivá s hmotnosťou	0,4 kg
Norma	DIN 5111
Druh produktu	Násada

Príslušenstvo

Súprava kruhových klínkov10-dielne Vonkajší Ø 12	752010 12
--	-----------