

**Násada na paličku, prehnutá, Dĺžka násady: 280mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	751900 280
GTIN	4018811572858
Trieda položky	76D

**Popis****Prevedenie:**

Z bezuzlového dreva triedy akosti 1a. S rovným rastom. Priebeh vlákien paralelne s osou násady. Povrch je hladko brúsený a voskovaný.

**Norma:**

**DIN 5135**

**Vhodné pre:**

Kladivá s oválnym okom podľa normy DIN.

**Upozornenie:**

Nie vhodné pre kladivo č. 750125 a č. 750810.

**Technický opis**

Dĺžka násady	280 mm
pre kladivko s hmotnosťou	1,5 kg
Druh produktu	Násada