

**Plastové kladivo s vložkami Cellidor, Ø hlavy kladiva: 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754500 27
GTIN	4013288001146
Trieda položky	73C

Popis**Prevedenie:**

Silný stredový diel z liateho zinku s ochrannou objímkou rukoväti a nárazuvzdornými vložkami. So zahnutou rukoväťou kladiva.

S nárazuvzdornými vložkami z materiálu **Cellidor** (žltý).

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná vložka z materiálu Cellidor pozri č. 754600; náhradná násada pozri č. 754400.

Technický opis

Ø hlavy kladiva	27 mm
Materiál násady	jaseň
Hmotnosť	0,276 kg
Dĺžka násady	265 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	90 mm
Ø puzdra	27 mm
Séria	100
Materiál vložky	Cellidor, žltá, tvrdá
Označenie výrobcu	100

bez spätného rázu	nie
Vložky kombinovatelné	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná polyuretánová vložka Ø hlavy kladiva 27	754300 27
Náhradná vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 27	754600 27
Jaseňová násada na kladivá s klinom Pre Ø hlavy kladiva 27	754400 27