

**Garant****Mäkké kladivo s nylonovými vložkami a strednou časťou z ocele, Ø hlavy kladiva: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754120 32
GTIN	4045197680426
Trieda položky	71D

**Popis****Prevedenie:**

Silný kovový stredový diel s rukoväťou kladiva z hikorového dreva, s nylonovým puzdrom na rukoväť a krúžkovým klinom. Nylonové vložky odolné voči nárazom a opotrebovaniu sú spojené so stredovým dielom pomocou dvojčinného upevňovacieho systému.

Medzikus z ocele.

**Použitie:**

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné úder pri montážnych prácach.

**Náhradný diel:**

Náhradná nylonová vložka k dispozícii pod č. 754180 a náhradná násada pod č. 751650.

**Technický opis**

Dĺžka násady	300 mm
Hmotnosť	0,357 kg
Ø hlavy kladiva	32 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	87 mm
Druh produktu	Kladivo

## Príslušenstvo

Násada z hikorového dreva s ochranným puzdrom násady a kruhovým klinom Dĺžka násady 300

751650 300

Náhradní nylonová vložka, kus Ø hlavy kladiva 32

754180 32