

**Plastové kladivo s vložkami Cellidor, Ø hlavy kladiva: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754500 50
GTIN	4013288001184
Trieda položky	73C

**Popis****Prevedenie:**

Silný stredový diel z liateho zinku s ochrannou objímkou rukoväti a nárazuvzdornými vložkami. So zahnutou rukoväťou kladiva.

S nárazuvzdornými vložkami z materiálu **Cellidor** (žltý).

**Použitie:**

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

**Náhradný diel:**

Náhradná vložka z materiálu Cellidor pozri č. 754600; náhradná násada pozri č. 754400.

**Technický opis**

Ø puzdra	50 mm
Dĺžka násady	340 mm
Hmotnosť	0,905 kg
Ø hlavy kladiva	50 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	115 mm
Materiál násady	jaseň
Séria	100
Materiál vložky	Cellidor, žltá, tvrdá
Označenie výrobcu	100

bez spätného rázu	nie
Vložky kombinovatelné	áno
Druh produktu	Kladivo

## Príslušenstvo

Jaseňová násada na kladivá s klinom Pre Ø hlavy kladiva 50	754400 50
Náhradná polyuretánová vložka Ø hlavy kladiva 50	754300 50
Náhradná vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 50	754600 50