

Garant**Mäkké kladivo s nylonovými vložkami a strednou časťou z hliníka, Ø hlavy kladiva: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754160 22
GTIN	4045197680457
Trieda položky	71D

Popis**Prevedenie:**

Silný kovový stredový diel s rukoväťou kladiva z hikorového dreva, s nylonovým puzdrom na rukoväť a krúžkovým klinom. Nylonové vložky odolné voči nárazom a opotrebovaniu sú spojené so stredovým dielom pomocou dvojčinného upevňovacieho systému.

Stredový diel z hliníka, čierny eloxovaný.

Výhoda:

Hliníkový stredový diel = výrazné zníženie hmotnosti. To umožňuje pracovať veľmi kontrolovaným spôsobom a zároveň chrániť zápästie.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná nylonová vložka k dispozícii pod č. 754180 a náhradná násada pod č. 751650.

Technický opis

Dĺžka násady	280 mm
Ø hlavy kladiva	22 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	73 mm
Hmotnosť	0,147 kg
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Násada z hikorového dreva s ochranným puzdrom násady
a kruhovým klinom Dĺžka násady 280

751650 280

Náhradní nylonová vložka, kus Ø hlavy kladiva 22

754180 22