



Silové kombinované kliešte, chrómované, s opláštenou rukoväťou, Celková dĺžka: 225mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	700400 225
GTIN	4003773010005
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.

Kliešte pochrómované, rukoväťe s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	225 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	3 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	2,5 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná
bez iskier	nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte