



Kladivo bez spätného rázu s nylonovými vložkami Násada Násada z hikorového dreva, Ø hlavy kladiva: 35mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	754700 35
GTIN	7610733003464
Trieda položky	73B

Popis

Prevedenie:

Silný ocelový stredový diel s upínacím čapom a manžetou na uchytenie vložiek. Vložky z nylonu odolného proti opotrebovaniu (stredne tvrdé).

S násadóz z amerického hikoriového dreva.

Bez spätného rázu vďaka závažiam v telese kladiva. Pri náraze sú závažia odhodené smerom nadol a pôsobia proti odrazu.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradné vložky pozri č. 754720 a 754730.

Náhradná násada z hikoriového dreva č. 754840.

Technický opis

Hmotnosť	0,466 kg
Materiál násady	hikorové drevo
Dĺžka násady	295 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	105 mm
Ø hlavy kladiva	35 mm
Materiál púzdra	Oceľ

Celková dĺžka	330 mm
Materiál vložky	nylon, biela
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Hikorová násada na kladivá s klinom pre Ø hlavy 35	754840 35
Náhradná nylonová vložkaploché Ø hlavy kladiva 35	754720 35
Náhradná nylonová vložkavypuklý Ø hlavy kladiva 35	754730 35