



Kladivo bez spätného rázu s nylonovými vložkami Násada Násada z hikorového dreva, Ø hlavy kladiva: 50mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	754700 50
GTIN	7610733003488
Trieda položky	73B

Popis

Prevedenie:

Silný ocelový stredový diel s upínacím čapom a manžetou na uchytenie vložiek. Vložky z nylonu odolného proti opotrebovaniu (stredne tvrdé).

S násadóz z amerického hikorového dreva.

Bez spätného rázu vďaka závažiam v telese kladiva. Pri náraze sú závažia odhodnené smerom nadol a pôsobia proti odrazu.

Použitie:

Na vyrovnávanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradné vložky pozri č. 754720 a 754730.

Náhradná násada z hikorového dreva č. 754840.

Technický opis

Dĺžka násady	335 mm
Materiál násady	hikorové drevo
Ø hlavy kladiva	50 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	110 mm
Celková dĺžka	385 mm
Materiál púzdra	Oceľ

Hmotnosť	1,05 kg
Materiál vložky	nylon, biela
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložkavypuklý Ø hlavy kladiva 50	754730 50
Náhradná nylonová vložkaploché Ø hlavy kladiva 50	754720 50
Hikorová násada na kladivá s klinom pre Ø hlavy 50	754840 50