



Nástrčná rača prepínateľná, Typ hnací štvorhran: 2-3/4HDpalec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 657600 2-3/4HD |
| GTIN | 4018754208784 |
| Trieda položky | 63A |

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

Nástrčná rača prepínateľná.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pre:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Upozornenie:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Ďalšie nástrčné nástroje so 4-hrannou nástrčnou stopkou 22 ÷ 28 mm sú dostupné na požiadanie.

Technický opis

| | |
|---|------------------|
| Dlhodobá zatažiteľnosť | 650 Nm |
| Vkladacia stopka | 14×18 mm |
| Výška h | 36 mm |
| Šírka b | 58 mm |
| Počet zubov | 60 |
| Pohonný štvorhran | 3/4 palec |
| Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 30 mm |
| Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj |
| Západkové koliesko prepínateľné | áno |
| Západkové koliesko s vyhadzovačom | nie |
| Druh produktu | Račňa |