

**Garant****Súprava klieští 4-dielna izolované podľa VDE, Počet klieští: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	700180 4
GTIN	4045197559098
Trieda položky	71B

**Popis****Prevedenie:**

Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu **Haptoprene**. **Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** pre prácu pod napätím do 1000 V.

**Rozsah balenia:**

- 1 kombinované kliešte Č. 701710: Veľ. 180
- 1 ploché zaoblené kliešte rovné Č. 713310: Veľ. 200
- 1 bočné štiepacie kliešte Č. 725310: Veľ. 160
- 1 odizolovacie kliešte č. 728755: Veľ. 160

**Technický opis**

Počet klieští	4
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Druh produktu	Multifunkčné kliešte

## Príslušenstvo

Stranové štiepacie kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160

725310 160

Vanádiové kombinované kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 180

701710 180

Odizolovacie kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160

728755 160

Ploché zaoblené kliešte rovnéizolované podľa VDE Celková dĺžka 200

713310 200