



## Silové kombinované kliešte, chrómované, s opláštenou rukoväťou, Celková dĺžka: 180mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	700400 180
GTIN	4003773043072
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.

Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

#### Norma:

**DIN ISO 5746.**

#### Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

### Technický opis

Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	2 mm
Celková dĺžka	180 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná

bez iskier

nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte