



Box s maticami trhacích nitov



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	770290
GTIN	4007081530019
Trieda položky	74A

Popis

Prevedenie:

Ručné nitovacie kliešte z kvalitného tlakovo liateho hliníka, ramená klieští z kovanej CrV ocele.
Rýchla výmena závitových trňov bez náradia.

Rozsah balenia:

Ručné nitovacie kliešte s nitovacími maticami „GBM 10“ pre hrúbky spájaných materiálov od 0,25 do 3 mm. Vrátane závitového trňa a nosných častí M4, M5 a M6, nitovacích matíc v 4 rozmeroch:

cca 50 ks hliník M4×6×11,0 mm

cca 50 ks hliník M5×7×11,5 mm

cca 50 ks hliník M5×7×13,5 mm

cca 40 ks hliník M6×9×15,5 mm.

V stabilnom plastovom boxe.

Technický opis

pre matice slepých nitov Hliník	M4 – M6
pre matice slepých nitov Oceľ, mosadz a ušľachtilá oceľ	M4 – M5
Druh produktu	Ručné nitovacie kliešte

