

**HALDER****Kladivo bez spätného rázu s násadou z hikorového dreva, Ø hlavy kladiva: 35mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	755100 35
GTIN	4030618301608
Trieda položky	73W

**Popis****Prevedenie:**

Silný oceľový stredový kus s vymeniteľnými vložkami z najlepšieho oderuvzdorného nylonu. **Bez spätného rázu** vďaka oceľovým guľôčkam v telese kladiva.

Násada z hikorového dreva 1a.

**Použitie:**

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné úderky pri montážnych prácach.

**Náhradný diel:**

Náhradná nylonová vložka pozri č. 754910.

Náhradná násada z hikorového dreva č. 755140.

**Technický opis**

Hmotnosť	0,56 kg
Dĺžka hlavy s nástavcov	110 mm
Materiál púzdra	Oceľová rúra
Celková dĺžka	335 mm
Ø hlavy kladiva	35 mm
Materiál násady	hikorové drevo
Séria	SUPERCRAFT®
Materiál vložky	nylon, biela, tvrdá

Označenie výrobcu	SUPERCRAFT
Zabezpečenie Kryt-násada	Hliníkový klin a poistný kolík
Povrch	Práškovy nanášaný lak
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

## Príslušenstvo

Hikorová násada na kladivá Pre Ø hlavy kladiva 30+35	755140 30+35
Náhradná nylonová vložka Ø hlavy kladiva 35	754910 35