



## Kladivo bez spätného rázu s nylonovými vložkami Násada Násada Superglas, Ø hlavy kladiva: 40mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	754800 40
GTIN	7610733087105
Trieda položky	73B

### Popis

#### Prevedenie:

Silný oceľový stredový diel s upínacím čapom a manžetou na uchytenie vložiek. Vložky z nylonu odolného proti opotrebovaniu (stredne tvrdé).

S takmer nerozbitnou rukoväťou zo sklolaminátu SUPERGLAS, rukoväť z čierneho plastu.

**Bez spätného rázu** vďaka závažiam v telese kladiva. Pri náraze sú závažia odhodnené smerom nadol a pôsobia proti odrazu.

#### Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné úderky pri montážnych prácach.

#### Náhradný diel:

Náhradné vložky pozri č. 754720 a 754730.

### Technický opis

Celková dĺžka	355 mm
Materiál násady	sklenené vlákno
Hmotnosť	0,755 kg
Ø hlavy kladiva	40 mm
Materiál púzdra	Oceľ
Dĺžka násady	315 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	110 mm

Séria	PB 303
Materiál vložky	nylon, biela
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

### Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložkaploché Ø hlavy kladiva 40	754720 40
Náhradná nylonová vložkavypuklý Ø hlavy kladiva 40	754730 40