

**HALDER****Kladivo bez spätného rázu s násadou z hikorového dreva, Ø hlavy kladiva: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	755100 50
GTIN	4030618301639
Trieda položky	73W

**Popis****Prevedenie:**

Silný oceľový stredový kus s vymeniteľnými vložkami z najlepšieho oderuvzdorného nylonu. **Bez spätného rázu** vďaka oceľovým guľôčkam v telese kladiva.

Násada z hikorového dreva 1a.

**Použitie:**

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné úderky pri montážnych prácach.

**Náhradný diel:**

Náhradná nylonová vložka pozri č. 754910.

Náhradná násada z hikorového dreva č. 755140.

**Technický opis**

Dĺžka hlavy s nástavcov	120 mm
Materiál násady	hikorové drevo
Celková dĺžka	370 mm
Hmotnosť	0,99 kg
Ø hlavy kladiva	50 mm
Materiál púzdra	Oceľová rúra
Séria	SUPERCRAFT®
Materiál vložky	nylon, biela, tvrdá

Označenie výrobcu	SUPERCRAFT
Zabezpečenie Kryt-násada	Hliníkový klin a poistný kolík
Povrch	Práškovy nanášaný lak
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

## Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložka Ø hlavy kladiva 50	754910 50
Hikorová násada na kladivá Pre Ø hlavy kladiva 40+50	755140 40+50