



## PrecisionBit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3, Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka: 2/25mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675281 2/25
GTIN	7610733211319
Trieda položky	63E

### Popis

#### Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000 – 675050.

Výrazná pružnosť a húževnatosť s vysokou tvrdosťou pre dlhú životnosť nástroja. Vysoko presné výstupné hroty pre dokonalé zapadnutie do skrutky a „Anti-Cam-Out“. Nano povrchová úprava je **farebným kódovaním** a zároveň atraktívnou **proti korózii**.

#### Použitie:

Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128 alebo DIN ISO 2351-2.

#### Norma:

DIN ISO 1173.

#### Materiál:

Vysokopevná špeciálna oceľ s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

### Technický opis

Celková dĺžka	25 mm
Veľkosť krížovej drážky	2
Bit-šesthranná stopka	C 6,3
Označenie výrobcu	PrecisionBits
Norma	DIN ISO 1173
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips

Druh produktu

Bitový nástroj