



Kladivo bez spätného rázu s nylonovými vložkami Násada Násada Superglas, Ø hlavy kladiva: 22mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	754800 22
GTIN	7610733087068
Trieda položky	73B

Popis

Prevedenie:

Silný oceľový stredový diel s upínacím čapom a manžetou na uchytenie vložiek. Vložky z nylonu odolného proti opotrebovaniu (stredne tvrdé).

S takmer nerozbitnou rukoväťou zo sklolaminátu SUPERGLAS, rukoväť z čierneho plastu.

Bez spätného rázu vďaka závažiam v telese kladiva. Pri náraze sú závažia odhodnené smerom nadol a pôsobia proti odrazu.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradné vložky pozri č. 754720 a 754730.

Technický opis

Dĺžka hlavy s nástavcov	75 mm
Hmotnosť	0,239 kg
Ø hlavy kladiva	22 mm
Dĺžka násady	250 mm
Materiál násady	sklenené vlákno
Materiál púzdra	Oceľ
Celková dĺžka	270 mm

Séria	PB 303
Materiál vložky	nylon, biela
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložkaploché Ø hlavy kladiva 22	754720 22
Náhradná nylonová vložkavypuklý Ø hlavy kladiva 22	754730 22