

HALDER

Predklepávacia palička bez spätného rázu, Hlava kladiva Ø (mm) / hmotnosť (kg): 100/7

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	755400 100/7
GTIN	4030618301868
Trieda položky	73W

Popis**Prevedenie:**

Silný oceľový stredový kus s vymeniteľnými vložkami z najlepšieho oderuvzdorného nylonu. **Bez spätného rázu** vďaka oceľovým guľôčkam v telese kladiva. S rukoväťou z hikorového dreva 1a.

Náhradný diel:

Náhradná nylonová vložka pozri č. 754910. Náhradná hikoriová násada pozri č. 755140.

Technický opis

Ø hlavy kladiva	100 mm
Hmotnosť	7 kg
Materiál násady	hikorové drevo
Dĺžka hlavy s nástavcov	210 mm
Celková dĺžka	1000 mm
Ø nárazových plôch vložiek	100 mm
Materiál púzdra	Oceľ
Dĺžka násady	900 mm
Séria	SUPERCRAFT®
Materiál vložky	nylon, biela, tvrdá
Označenie výrobcu	SUPERCRAFT
bez spätného rázu	áno

Druh produktu

Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložka Ø hlavy kladiva 100

754910 100

Hikorová násada na kladivá Pre Ø hlavy kladiva 100

755140 100