

**HALDER****Kladivo bez spätného rázu s násadou z hikorového dreva, Ø hlavy kladiva: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 755100 25     |
| GTIN             | 4030618301585 |
| Trieda položky   | 73W           |

**Popis****Prevedenie:**

Silný oceľový stredový kus s vymeniteľnými vložkami z najlepšieho oderuvzdorného nylonu. **Bez spätného rázu** vďaka oceľovým guľôčkam v telese kladiva.

Násada z hikorového dreva 1a.

**Použitie:**

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné úderý pri montážnych prácach.

**Náhradný diel:**

Náhradná nylonová vložka pozri č. 754910.

Náhradná násada z hikorového dreva č. 755140.

**Technický opis**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Materiál násady         | hikorové drevo      |
| Dĺžka hlavy s nástavcov | 105 mm              |
| Celková dĺžka           | 305 mm              |
| Hmotnosť                | 0,25 kg             |
| Materiál púzdra         | Oceľová rúra        |
| Ø hlavy kladiva         | 25 mm               |
| Séria                   | SUPERCRAFT®         |
| Materiál vložky         | nylon, biela, tvrdá |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Označenie výrobcu        | SUPERCRAFT                     |
| Zabezpečenie Kryt-násada | Hliníkový klin a poistný kolík |
| Povrch                   | Práškovy nanášaný lak          |
| bez spätného rázu        | áno                            |
| Druh produktu            | Kladivo                        |

## Príslušenstvo

|   |           |
|---|-----------|
| Hikorová násada na kladivá Pre Ø hlavy kladiva 25 | 755140 25 |
| Náhradná nylonová vložka Ø hlavy kladiva 25       | 754910 25 |