

**Otvorený nástrčný nástroj, Typ rozmer klúča: 2-41 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657800 2-41
GTIN	4018754158294
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pre:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Upozornenie:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Technický opis

Vkladacia stopka	14×18 mm
Rozmer cez steny	41 mm
Šírka b	82 mm
Výška h	15 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	36,5 mm
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
Druh produktu	Otvorený nástrčný nástroj