

**Kombinované kliešte, chrómované, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	701600 180
GTIN	4003773034933
Trieda položky	73F

**Popis****Prevedenie:**

Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).  
Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

**Norma:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ.

**Technický opis**

Celková dĺžka	180 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,2 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do Ø	3,4 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnosť čelustí	ozubené
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná
bez iskier	nie
Druh produktu	Multifunkčné kliešte

