



Vanádiové kombinované kliešte, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 180mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 701900 180 |
| GTIN | 4003773010012 |
| Trieda položky | 73F |

Popis

Prevedenie:

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano. Izolované podľa **DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** pre prácu pod napätím do 1000 V.

Kliešte pochrómované, rukoväť s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanádiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Celková dĺžka | 180 mm |
| Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø | 2 mm |
| Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø | 2,5 mm |
| Norma | DIN ISO 5746 |
| Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
| Rukoväť | Viaczložkový plášť |
| Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ |
| Povrch | chrómovaná |

bez iskier

nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte