

**Siko kliešte Alligator® inkoustované, Celková dĺžka: 400mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 705500 400 |
| GTIN | 4003773075844 |
| Trieda položky | 73F |

Popis**Prevedenie:**

Priečodný klb (= dvojité vedenie) a ochrana proti stlačeniu. indukčne kalené. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné na rúrach a maticiach. Viacstupňové nastavenie západky. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:**DIN ISO 8976****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ; zápustkovo kovaná.

Technický opis

| | |
|--------------------------|--|
| Celková dĺžka | 400 mm |
| Rozsah upínania pre rúry | 3.1/2 palec |
| Rozpätie pre šesťhran | 95 mm |
| Rukoväť | s plastovým poťahom |
| Označenie výrobcu | Alligator |
| Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované |
| Norma | DIN ISO 8976 |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ |
| bez iskier | nie |

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Samopínanie | áno |
| Ochrana svoriek | áno |
| Druh produktu | Inštalátárske kliešte a Siko kliešte |