

**Siko kliešte s drážkami, inkoustované, Celková dĺžka: 250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	704900 250
GTIN	4003773013334
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Upínací tlak pôsobí len na viacnásobne nastaviteľný **drážkovaný posuvný kĺb**, preto nedochádza k preklzávaniu a opotrebovaniu skrutky. Ochrana proti zaseknutiu proti poraneniám spôsobeným stlačením. Samočinné upínanie na rúrach a maticiach. S vrúbkovanými, ozubenými čeľuštami, indukčne kalenými.

Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:**DIN ISO 8976****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ; zápustkovo kovaná.

Technický opis

Celková dĺžka	250 mm
Rozsah upínania pre rúry	1,5/16 palec
Rozpätie pre šesťhran	36 mm
Rukoväť	s plastovým poťahom
Povrch	čierno atramentované, leštená hlava
Norma	DIN ISO 8976
Prevedenie čeľustí	vrúbkované, ozubené uchopovacie čeľuste, indukčne kalené

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie
Samopínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalátárske kliešte a Siko kliešte