



## Siko kliešte Alligator® chrómované, s návlekmi rukoväte, Celková dĺžka: 250mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	705700 250
GTIN	4003773035497
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

**Priechodný klb** (= dvojité vedenie) a ochrana proti stlačeniu. indukčne kalené. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné na rúrach a maticiach. Viacstupňové nastavenie západky. Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

#### Norma:

**DIN ISO 8976**

#### Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ; zápusťkovo kovaná.

### Technický opis

Celková dĺžka	250 mm
Rozsah upínania pre rúry	2 palec
Rozpätie pre šesťhran	46 mm
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Označenie výrobcu	Alligator
Povrch	chrómovaná
Norma	<b>DIN ISO 8976</b>
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie

Samopínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalatérske kliešte a Siko kliešte