

Garant**Súprava strediacich vrtákov HSS-E-PM č. 111105 s kazetou, TiAlN, Typ: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	111155 7
GTIN	4045197923813
Trieda položky	11A

Popis**Prevedenie:**

Skladá sa zo strediacich vrtákov DIN 333.

Obsah:

Strediaci vrták č. 111105, á 1 kus vo veľ. 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.

Technický opis

Počet vrtákov	7
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 333
Typ	A
Tolerancia menovitého Ø	k12
Uhol klesania	60 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h7

Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stredenie

Príslušenstvo

Strediaci vrták HSS-E-PMA Menovitý Ø DC k12 3,15	111105 3,15
Strediaci vrták HSS-E-PMA Menovitý Ø DC k12 1,6	111105 1,6
Strediaci vrták HSS-E-PMA Menovitý Ø DC k12 4	111105 4
Strediaci vrták HSS-E-PMA Menovitý Ø DC k12 1	111105 1
Strediaci vrták HSS-E-PMA Menovitý Ø DC k12 0,5	111105 0,5
Strediaci vrták HSS-E-PMA Menovitý Ø DC k12 2,5	111105 2,5
Strediaci vrták HSS-E-PMA Menovitý Ø DC k12 2	111105 2