

**LED EX akumulátorové pracovné svietidlo, Typ: UNI-EX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081515 UNI-EX
GTIN	5708997356173
Trieda položky	08C

**Popis****Prevedenie:**

Pracovná lampa odolná proti výbuchu, testovaná podľa platných smerníc ATEX.

Extrémne jasné osvetlenie a veľmi dlhá životnosť.

Multifunkčné akumulátorové pracovné svetlo LED-EX. Hlavné svetlo s dvojstupňovým spínačom a horným reflektorom.

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Norma:**

Certifikované pre zóny ATEX 0 a 20.

Smernica ATEX č. 2014/34/EÚ, schválené a certifikované podľa IEC a IECEx.

**Rozsah balenia:**

Vrátane nabíjacieho kábla a nabíjacej stanice.

**Technický opis**

Teplota farby	6000 K
Svetelný tok	200 lm

Svetelný tok Úroveň 2	330 lm
Kapacita akumulátora	2,8 Ah
Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	3,2 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Celková dĺžka	220 mm
Hodnota CRI	80
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Celková šírka	70 mm
Trvanie osvetlenia úroveň 2	3 h
Trvanie osvetlenia	7,5 h
Hmotnosť	420 g
Vlastnosť stroja	Vhodné pre oblasť EX
Zóna ATEX	zóna 0
Zóna ATEX	zóna 20
Celková výška	39 mm
Označenie výrobcu	UNI-EX
Druh produktu	Pracovné svetidlo