



LED EX pracovné svietidlo, Typ: NOVA-EX



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081523 NOVA-EX
GTIN	5708997356029
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Pracovná lampa odolná proti výbuchu, testovaná podľa platných smerníc ATEX. Extrémne jasné osvetlenie a veľmi dlhá životnosť. Silné a robustné pracovné svietidlo s ochranou proti výbuchu.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Norma:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Rozsah balenia:

Vrátane kábla Schuko 10 m, 100 – 240 V 50/60 Hz, 23 W.

Technický opis

Svetelný tok Úroveň 2	2000 lm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Svetelný tok	1000 lm

Hmotnosť	4000 g
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Osvetľovacie teleso	LED lampa
Farba svetla	6000 K
Príkon	23 W
Menovité napätie	100 - 240 V
Vlastnosť stroja	Vhodné pre oblasť EX
Celková dĺžka	270 mm
Celková šírka	266 mm
Celková výška	123 mm
Pripojovací kábel Dĺžka	10 m
Zóna ATEX	zóna 1
Zóna ATEX	zóna 2
Zóna ATEX	zóna 21
Zóna ATEX	zóna 22
Označenie výrobcu	NOVA EX
Druh produktu	Pracovné svetidlo