



Očkový nástrčný klúč, Typ rozmer klúča: 1-12mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657900 1-12
GTIN	4018754034093
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom klúči.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom klúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pre:

Momentové klúče so 4-hranným upínačom.

Upozornenie:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového klúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Technický opis

Rozmer cez steny	12 mm
Šírka b	20,5 mm
Výška h	11 mm
Vkladacia stopka	9×12 mm
Séria	732/10
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	17,5 mm
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Nástroje s račňovou funkciou	nie
Druh produktu	Očkový nástrčný kľúč