

**Bit pre drážku, 5/16-palcový E 8, Šírka čepele: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	675460 8
GTIN	4013288011275
Trieda položky	63H

Popis**Prevedenie:**

Na montáž do ručných držiakov alebo strojov so zodpovedajúcim šesťhranným držiakom.

Použitie:

Pre skrutky s drážkou podľa normy DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Technický opis

Hrúbka reznej hrany	1,2 mm
Celková dĺžka	41 mm
Šírka čepele	8 mm
Bit-šesťhranná stopka	C8
Označenie výrobcu	800/2 Z
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Bitový nástroj