



**Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 Nehrdzavejúca oceľ „Stainless“,
Velkosť krížovej drážky / celková dĺžka: 1/25mm**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675490 1/25
GTIN	4013288110985
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000 – 675050.

S torznou zónou na zníženie silových špičiek pri skrutkovaní. Ušľachtilá oceľ, tvrdá vďaka vákuovému vytvrdeniu.

Použitie:

Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128 alebo DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Nehrdzavejúca oceľ.

Technický opis

Velkosť krížovej drážky	1
Celková dĺžka	25 mm
Bit-šesthranná stopka	C 6,3
Označenie výrobcu	3851/1 TS PH
Norma	DIN ISO 1173
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips

Druh produktu

Bitový nástroj