

**Armovacie kliešte silové, pozinkované, Celková dĺžka: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	706670 300
GTIN	4003773228110
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

S mimoriadne štíhlou hlavou a dlhými ramenami. Vysokopevnostné rezné hrany s presným brúsením, hlava bez povrchovej úpravy.

Použitie:

Najmä na prepletanie ocelových výstuží s vyšším prevodom. Reže mäkký drôt do priemeru 4,5 mm. Odľahčenie väzív a svalov vďaka intenzívnemu tlmeniu úderu pri rezaní.

Norma:

DIN ISO 9242

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	300 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do Ø	3,8 mm
Norma	DIN ISO 9242
Hlava	úzke
Rameno	dlhé
Materiál	Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	pozinkované
Druh produktu	Štiepacie kliešte

