



Siko kliešte Cobra® s jemným nastavením zárezov extra štíhla hlava, Celková dĺžka: 250mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	706250 250
GTIN	4003773061267
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Špeciálny, mimoriadne štíhly tvar hlavy pre stiesnené pracovné podmienky. **Priechodný kĺb** (= dvojité vedenie) s ochranou proti stlačeniu. Jemné nastavenie západky pomocou pružinového tlačidla. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel; kovaná v zápustke.

Technický opis

Celková dĺžka	250 mm
Počet mriežok Jemné nastavenie	19
Rozsah upínania pre rúry	1.1/4 palec
Rozpätie pre šesťhran	34 mm
Rukoväť	s plastovým poťahom
Označenie výrobcu	Cobra
Povrch	Armovacie kliešte, čierno atramentované
Norma	

	DIN ISO 8976
Prevedenie čelustí	extra úzke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie
Mriežka Možnosť jemného nastavenia	áno
Samoupínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalatérske kliešte a Siko kliešte