

**Nástrčný nadstavec s otvoreným očkom a račňou, Rozmer cez steny: 13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657920 13
GTIN	4035894038835
Trieda položky	66F

Popis**Prevedenie:**

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

Patentovaný špeciálny nástroj na skrútkovanie rúrových vedení a iných prevlečných matíc. S dorazom hlavy skrutiek; zabraňuje prekĺznutiu.

Výhoda:

Funkcia račne ponúka **obrovské šetrenie času a uľahčenie práce** v porovnaní s bežnými otvorenými kruhovými nástrojmi.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pre:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Upozornenie:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Technický opis

Výška h	11 mm
Šírka b	33 mm
Vkladacia stopka	9×12 mm
Rozmer cez steny	13 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	17,5 mm
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
s funkciou račne	áno
Druh produktu	Nástrčný nadstavec s očkom a račňou