

**Stranové štiepacie kliešte na plasty, 15° zahnuté, KW, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	725505 160
GTIN	4003773041245
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Rezanie bez skosenia pre rovný rez bez otrepov. Leštená hlava, ramená s plastovým povlakom a otváracia pružina.

Hlava zalomená v uhle 15°.

Použitie:

Na rezanie plastových odliatkov v jednej rovine (**nie na kovy**).

Materiál:

Vanádiová elektrická oceľ, kovaná, kalená v oleji.

Technický opis

Zábrus	bez fazety
Atribút Názov produktu	KW
Druh produktu	rezacie kliešte