



Račňový očkový nástrčný nástroj, Typ rozmer klúča: 2-16mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657925 2-16
GTIN	4000896179923
Trieda položky	630

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

Hlboko zalomená **krúžková račňa** prepínateľná. Uhol uchopenia 9°.

Výhoda:

Práca ako s račňou na mimoriadne ťažko prístupných miestach.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pre:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Upozornenie:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Technický opis

Vkladacia stopka	14×18 mm
Rozmer cez steny	16 mm
Šírka b	40 mm
Výška h	14,3 mm
Dĺžka l	81 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	36 mm
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Prepínateľná račňa	áno
Nástroje s račňovou funkciou	áno
Druh produktu	Nástrčný nadstavec s očkom a račňou