



Nástrčný adaptér pre navarenie, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657950 1
GTIN	4018754034598
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

Použitie:

Na upnutie vlastnoručne vyrobeného náradia, napr. špeciálne zalomených kľúčov. V závislosti od dĺžky privareného kusu je potrebné na stupnici nastaviť korekčnú hodnotu.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pre:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Technický opis

Výška h	8 mm
Nazváranie štvorhranu	8×14 mm
Dĺžka l	8 mm
Vkladacia stopka	9×12 mm
Séria	737/10
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	8 mm
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Druh produktu	Nástrčný adaptér pre navarenie